

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, esiasennetulla 482.6 mm (19") kääntökehyksellä

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman isot kääntökehykset 19 tuuman komponenttien suoraan käyttämiseen taustapuolelta 130°:n avautumiskulman avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5507.170
Materiaali	teräslevy Alumiini Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia Laitteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovi, takaseinä ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelorunko, tasaiset osat ja sisärakenne: RAL 7035 Jalusta: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	<p>Kaappirunko TS 8 ovella ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°), Komfort-kahvalla puoliprofilisylinteriä ja turvalukkoa 3524 E varten Takaseinä teräslevyä Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Pohjakannatin Pohjalevy, yksiosainen, ilmanvaihdolla, kaapelinsisäänvienti takana Suuri kääntökehys, sivuttainen peitelevy 482,6 mm:n (19":n) asennuskomponenttien asennukseen hyödynnettäessä koko kaappikorkeus, 130° Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Jalustan peitelevyt sivulle Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen 4 säätäjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuuletin katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) 4 kaapelien vedonpoistokisko (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen) 10 kaapelinohjaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu IPPC-lava</p>
Mitat	<p>Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm</p>
Korkeusyksiköt	40 U
Korkeusyksiköt	40 U
Korkeus, sis. jalusta	2 100 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	147 mm
Design doors	Takaseinä
Rakenne 19"-taso(t)	Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu

ominaisuudet

Kuormitettavuus	1 500 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	152,2 kg
Bruttopaino	159,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x2000x800 42U laiteovi

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus