

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5510.110

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5510.110 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | DK 5510.110 |
| Materiaali | teräslevy Alumiini |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | <p>Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofilia edessä ja takana, asennus syvyyssätökiskoihin pikakiinnityksellä Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat</p> |
| Mitat | <p>Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.200 mm</p> |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 144 mm / 308 mm |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 745 mm |
| Design doors | tuuletettu |
| Rakenne 19"-taso(t) | Profiilikiskot, 482,6 mm (19") |
| Kuormitettavuus | 15 000 N |
| Ohje | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 89 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Bruttopaino | 95 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | TS IT 600x2000x1200 42U RAL7035 |

Hyväksynät

| | |
|---------------|------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |