

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5514.110

# Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5514.110 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5514.110
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005

# ominaisuudet

Toimitus	<p>Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofilia edessä ja takana, asennus syvyyssätökiskoihin pikakiinnityksellä Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuulettimesta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat</p>
Mitat	<p>Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.000 mm</p>
Korkeusyksiköt	47 U
Korkeusyksiköt	47 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	87 mm / 165 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Rakenne 19"-taso(t)	Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivittäessä oven avautumiskulma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	101 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 800x2200x1000 47U RAL7035

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus