

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.790

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.790 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

ominaisuudet

| | |
|---------------------|---|
| Tilausno | DK 5514.790 |
| Materiaali | teräslevy Alumiini |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 |
| Toimitus | Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä (180°) Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisyylinterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.000 mm |
| Design doors | Umpinainen, IP 55 |
| Rakenne 19"-taso(t) | ilman 19":n sisärakennetta |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä |
| Ohje | Rivitetessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina |
| Pohjamateriaali | Alumiini |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 105,8 kg |
| Bruttopaino | 110,6 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | TS IT 800x2200x1000 47U IP55 laiteovi |

Hyväksynät

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely Kotelointiluokka |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |