


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5515.110

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 14.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5515.110 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyysäädetävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5515.110
Materiaali	Teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofilia edessä ja takana, asennus syvyyssäätökiskoihin pikakiinnityksellä Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuulettusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.200 mm
Korkeusyksiköt	47 U
Korkeusyksiköt	47 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	144 mm / 308 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Design doors	tuuletettu
Rakenne 19"-taso(t)	Profilikiskot, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	90

ominaisuudet

Bruttopaino	99
EAN	4028177678170
E-Number Sweden	E7239554
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus