

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5526.131

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5526.131 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset jopa 1 500 kg:n kuormitukselle eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5526.131
Materiaali	teräslevy Alumiini Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Teräslevyovi taakse, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen) Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 600 mm

ominaisuudet

Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	345 mm
Design doors	Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	63,8 kg
Bruttopaino	65,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 600x1200x600 IP55,laiteovi,19"keh

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus