

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5526.181

## Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5526.181 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5526.181
Materiaali	teräslevy Alumiini
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle. Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°:n saranat

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	345 mm
Design doors	tuuletettu
Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	49,5 kg
Bruttopaino	52 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 600x1200x600 24U ilm.ovi,19"kehys

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus