

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.131

# Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.131 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset jopa 1 500 kg:n kuormitukselle eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | DK 5527.131  |
| Materiaali     | teräslevy<br>Alumiini<br>Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm   |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenteet: pohjamaalattu<br>Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus   |
| General colour | RAL 7035   |
| Väri           | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035<br>Sisärakenteet: RAL 9005  |
| Toimitus       | Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä<br>Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat<br>Teräslevyovi taakse, 180°-saranat<br>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E<br>Kattolevy, yksiosainen, umpinainen<br>Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen<br>Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa<br>Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)<br>Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)<br>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br>50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br>IPPC-lava |
| Mitat          | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 1.800 mm<br>Syvyys: 600 mm  |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Korkeusyksiköt                                     | 38 U  |
| Korkeusyksiköt                                     | 38 U  |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 84 mm / 168 mm  |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 345 mm  |
| Design doors                                       | Umpinainen, IP 55   |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | Asennuskehys, 482,6 mm (19")  |
| Kuormitettavuus                                    | 15 000 N  |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan             | IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä   |
| Ohje   | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°<br>Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina |
| Pohjamateriaali                                    | Alumiini  |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl   |
| Nettopaino   | 87,5 kg   |
| Bruttopaino  | 89 kg   |
| Tullitariffinimike                                 | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |
| Tuotekuvaus  | TS IT 600x1800x600 IP55,laiteovi,19"keh   |

## Hyväksynät

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)                 |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely<br>Kotelointiluokka |

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus