

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.141

# Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.141 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, laiteovella, suunniteltu suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19 tuuman asennuskehyksillä, jotka kestävät jopa 1 500 kg:n kuormituksen. Saatavana eri mitoissa.

## ominaisuudet

Tilausno	DK 5527.141
Materiaali	teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle. Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt	38 U
Korkeusyksiköt	38 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	345 mm
Design doors	kiinni
Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	80,2 kg
Bruttopaino	81,4 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 600x1800x600 38U laiteovi 19"kehys

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus