

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.151

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.151 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, esiasennettu, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5528.151
Materiaali	teräslevy Alumiini Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet, katto ja sivuseinät: pohjamaalattu ja pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisäasennus, jalusta: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	<p>Kaappirunko TS 8 ovilla, kattolevyllä, jalustalla ja sivuseinillä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisyliinterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) Pohjakannatin Pohjamo­duuli edessä asennettu säleiköksi Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Jalustan peitelevyt sivulle Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat 4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) 4 kaapelien vedonpoistokiskoa (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen) 10 kaapelino­hjaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyysuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat</p>
Mitat	<p>Leveys: 600 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 800 mm</p>
Korkeusyksiköt	38 U
Korkeusyksiköt	38 U
Korkeus, sis. jalusta	1 900 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	545 mm

ominaisuudet

Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	125,5 kg
Bruttopaino	132 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 600x1900x800 38U laiteovi 19"kehys

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus