


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5529.181

## Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 31.1.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5529.181 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT rei'itetyllä ovella 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehukset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | DK 5529.181  |
| Materiaali     | Teräslevy<br>Alumiini  |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Sisärakenteet: pohjamaalattu<br>Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus   |
| General colour | RAL 7035   |
| Väri           | Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035<br>Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005   |
| Toimitus       | Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä<br>Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat<br>Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E<br>Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa<br>Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.<br>Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)<br>12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)<br>50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)<br>IPPC-lava<br>Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle.<br>Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Mitat  | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 600 mm   |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U  |
| Korkeusyksiköt                                     | 42 U  |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 84 mm / 168 mm  |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa)                  | 345 mm  |
| Design doors                                       | tuuletettu  |
| Rakenne 19"-taso(t)                                | Asennuskehys, 482,6 mm (19")                            |
| Kuormitettavuus                                    | 15 000 N  |
| Ohje   | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali                                    | Alumiini  |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl   |
| Nettopaino   | 67  |
| Bruttopaino  | 70  |
| Tullitariffinimike                                 | 94032080  |
| EAN  | 4028177706507   |
| E-Number Sweden                                    | E7239918  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |

## Hyväksynät

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)           |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely               |
| Selitykset    | Vaativustenmukaisuusvakuutus |