

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5530.141

Verkko- ja palvelinkaapit TS IT

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5530.141 - Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

TS IT, laiteovella, suunniteltu suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19 tuuman asennuskehyksillä, jotka kestävät jopa 1 500 kg:n kuormituksen. Saatavana eri mitoissa.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5530.141
Materiaali	teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenteet: pohjamaalattu Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035 Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus	Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. Liitántätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen) 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyysuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle. Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	545 mm
Design doors	kiinni
Rakenne 19"-taso(t)	Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus	15 000 N
Ohje	Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	86,25 kg
Bruttopaino	96,2 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TS IT 600x2000x800 42U laiteovi 19"kehys

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus