

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5821.600

## Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5821.600 - Yksittäiskaappi VX SE

Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Yhteensopiva moninen VX25:n lisävarusteiden kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa ja koska suuret kaappileveydet voivat korvata rivitettyjä kaappeja.



## ominaisuudet

Tilausnro	SE 5821.600
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Pohjalevyt Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm Takaseinä, yksiosainen
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	499 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3R Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	97,31 kg
Bruttopaino	104,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	189,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080

## ominaisuudet

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX SE yksittäiskaappi, 600x2000x300 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, asennuslevyllä, yksi ovi edessä, IP55

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration