

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.580 - Yksittäiskaappi SE 8 IP 66/NEMA 4

Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 - tuoteperheeseen. Korkea suoja IP 66 / NEMA 4. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

ominaisuudet

Tilausnro	SE 5831.580
Tuotekuvaus	Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 - sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohja: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty Pohja: pohja- ja pulverimaalattu, pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy Pohja, umpinainen Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoja 18 x 38 mm
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Ovien määrä	1
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	121,1 kg
Bruttopaino	124,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	SE8 800x1800x400mm NEMA 4, IP66

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK