

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.680

Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.680 - Yksittäiskaappi VX SE IP 66/NEMA 4X

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivitysjärjestelmän kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa. Korkea koteloituiluokitus IP 66/NEMA 4X.



ominaisuudet

Tilausno	SE 5852.680
Materiaali	Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pintakäsittely	Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400 Asennuslevy: Sinkitty Pohja: paljas

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohja, laippalevy(t) Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	1
Ohje	Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400.
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	132,3 kg
Bruttopaino	134 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	401,68
Tullitariffinimike	94032080

ominaisuudet

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX SE yksittäiskaappi, 800x1800x500 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, yksi ovi edessä, NEMA 4X/IP66

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration
