

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.580

Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 26.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.580 - Yksittäiskaappi SE 8 IP 66/NEMA 4X

Korkea suoja IP 66 / NEMA 4X. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

ominaisuudet

Tilausnro	SE 5853.580
Tuotekuvaus	Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 - sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali	Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400 Asennuslevy: Sinkitty Pohja: paljas
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohja, umpinainen Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4X NEMA 3R

ominaisuudet

Ohje	Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	146
Bruttopaino	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK