

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.680

Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.680 - Yksittäiskaappi VX SE IP 66/NEMA 4X

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivytysjärjestelmän kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa. Korkea kotelointiluokitus IP 66/NEMA 4X.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | SE 5853.680 |
| Materiaali | Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400 Asennuslevy: Sinkitty Pohja: paljas |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Toimitus | Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohja, laippalevy(t) Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 4X |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ovien määrä | 1 |
| Ohje | Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400. |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 149 kg |
| Bruttopaino | 153 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 462,09 |
| Tullitariffinimike | 94032080 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front |

Hyväksynät

| | |
|---------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely Kotelointiluokka |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration |