

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5854.600

## Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5854.600 - Yksittäiskaappi VX SE Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivytysjärjestelmän kanssa. Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa.



## ominaisuudet

Tilausno	SE 5854.600
Materiaali	Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400 Pohjalevy: paljas Asennuslevy: Sinkitty

# ominaisuudet

Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohjalevyt Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	899 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3R Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	1
Ohje	Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400.
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	133 kg
Bruttopaino	140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	427,68
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX SE yksittäiskaappi, 1000x1800x400 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, yksi ovi edessä, IP55

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration

---