

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5855.500

## Yksittäiskaappi SE 8

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5855.500 - Yksittäiskaappi SE 8 Ruostumaton teräs

Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.



## ominaisuudet

Tilausnro	SE 5855.500
Tuotekuvaus	Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali	Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400 Pohjalevy: paljas Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohjalevyt Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	1.099 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	2
Ohje	Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	195,8 kg
Bruttopaino	200,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	SE8 kaappi 1200x2000x500 RST

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK