

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5857.600

Yksittäiskaappi VX SE

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5857.600 - Yksittäiskaappi VX SE Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihioista, jossa on profiloitu runko. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivytysjärjestelmän kanssa. Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | SE 5857.600 |
| Materiaali | Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400 Pohjalevy: paljas Asennuslevy: Sinkitty |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä irrotettavissa ruuveilla Asennuslevy Pohjalevyt Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 500 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 699 mm x 1.096 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Kotelointiluokka NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Type 2 Tyyppi 3 Type 3R Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ovien määrä | 1 |
| Ohje | Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400. |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 87 kg |
| Bruttopaino | 89 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 290,46 |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | VX SE yksittäiskaappi, 800x1200x500 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, yksi ovi edessä, IP55 |

Hyväksynät

| | |
|---------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely Kotelointiluokka |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration |