

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500 Jalusta, avoin

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6106.500 - Jalusta, avoin

Avoin jalusta pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6106.500
Tuotekuvaus	Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Kuormitettavuus (staattinen)	40 kg
Mitat	Korkeus: 1.095 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	22,5 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	22,691 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Tuotekuvaus	CP jalusta, avoin, CP60, 400x1095x400 mm LxKxS