


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6108.000

Jousimutterit M5

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6108.000 - Jousimutterit M5

Jousen avulla mutteri lukittuu paikoilleen.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6108.000
Tuotekuvaus	Jousen avulla mutteri lukittuu paikoilleen.
Hyödyt	Muu sisäasennus on mahdollinen esim. asennuskulmalla 4597.000 tai sisäasennukseen tarkoitettulla asennuskulmalla 6205.100.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Asennusmahdollisuudet	Comfort-Panel alk. asennussyvyydestä 74 mm Optipanel alk. asennussyvyydestä 100 mm Compact-Panel
Mitat	Kierre: M5
Kierre	M5
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,05 kg
Bruttopaino	0,116 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Tuotekuvaus	Jousimutteri M5 50kpl