

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6112.500

Pylväsjalusta, pieni

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6112.500 - Pylväsjalusta, pieni

Pienet pylväsjalustat raskaille päällerakenteille.



ominaisuudet

Tilausno	CP 6112.500
Tuotekuvaus	Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Raskaille rakenteille.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Width base plate	480 mm
Height base plate	12 mm
Depth base plate	480 mm
Material thickness pedestal	4 mm
Pedestal tube cross-section depth	60 mm
Pedestal tube cross-section width	100 mm
Kuormitettavuus (staattinen)	80 kg
Mitat	Korkeus: 1.159 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	30,5 kg
Bruttopaino	32 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Tuotekuvaus	CP jalusta, pieni, CP120, 500x1150x500 mm LxKxS