

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6143.310

Kotelolaippa

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6143.310 - Kotelolaippa

Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen.

ominaisuudet

Tilausno	CP 6143.310
Tuotekuvaus	Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen. Pienemmät kotelot voidaan asentaa myös suoraan ilman laippaa.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet koteloa ja kannatinprofiilia varten sekä 2 tiivistettä.
Asennusmahdollisuudet	kotelolle jossa on aukotus, ruostumaton teräs Ø 40 mm
Support arm connection (type)	CP 40
Sopii:	Leveys: ≥ 300 mm Syvyys: ≥ 150 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,76 kg
Bruttopaino	0,811 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Tuotekuvaus	Kotelon vahvike RST