

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6206.110

## Kannatinprofiili CP 60

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.110 - Kannatinprofiili CP 60 avoin

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. Kiinnityselementti parantaa kuormitettavuutta,

## ominaisuudet

Tilausno	CP 6206.110
Tuotekuvaus	Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla.
Materiaali	Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili Jännityselementti: Teräs Peiteprofiili: Muovi
Väri	Kannatinprofiili: RAL 7035 Peitelevy: RAL 7024
Toimitus	Kannatinprofiili Jännityselementti vakautukseen Klipsikansi
Pituus	1 000 mm
Mitat	Pituus: 1.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,5 kg
Bruttopaino	5,62 kg
Tullitariffinimike	76042990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP kannatinprofiili CP60