


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.420**

**Kaltevuusadapteri  $\pm 45^\circ$**

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.420 - Kaltevuusadapteri ±45° kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60/120 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60/120 tai kulmakytkimen 90°, järjestelmän 60/120 ja ohjauskotelon väliin.

## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6206.420
Hyödyt	Sisempi nivelhammastus mahdollistaa kaltevan kotelon vakaan kiinnityksen eri asentoihin. Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulmaa voidaan rajoittaa.
Käyttöalueet	Ohjauskotelon ja kallistusadapterin yhdistämiseen kytkin CP 60/120/180 kannatinliitintään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Kiinnike CP 60/120 kannatinliitintään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320 Kulmakytkin 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiaali	Kaltevuusadapteri: Alumiinivalu Suojapalje: Muovi
Väri	RAL 7024
Toimitus	Sis. Dichtungen Suojapalje Kiinnitystarvikkeet
Käännettävä/kallistettava	Joo
Tilt angle note	Säädettävissä 7,5° portain
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,35 kg
Bruttopaino	1,42 kg
Tullitariffinimike	76169990
ETIM 9	EC000882

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Tuotekuvaus

CP kaltevuusadapteri +/-45°, Ø130 mm liitännälle, CP60/120

## Hyväksynät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus