

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

Kallistusadapteri +100°/-60°

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - Kallistusadapteri +100°/-60° kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Asennetaan IW-työtasoon, valmisteltu kiinnikkeelle Ø 130 mm tai pinnoille tai kiinnikkeille/kytkimille, joissa liitämä 120 x 65 mm. Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitämä. Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten.

ominaisuudet

Tilausnumero	CP 6206.460
Rakenne	Asennuskohteet: IW-työtaso, valmisteltu Ø 130 mm kiinnitystä varten Pintoihin Kiinnike/kytkin kannatinliitännällä 120 x 65 mm Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitämä 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten
Tuotekuvaus	Kallistuskulma säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°:n välein ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvien avulla lämpötiloihin +100°/-15°.
Materiaali	Kaltevuusadapteri: Teräslevy, maalattu Suojalapje: Muovi
Väri	Kaltevuusadapteri: RAL 7035 Suojalapje: RAL 7024
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet Suojalapje
Käännettävä/kallistettava	Joo
Tilt angle note	Säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°-rasterissa ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvien avulla +100°/-15°.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,86 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP kaltevuusadapteri +100°/-60°, 120x65 mm liitännälle, CP60/120

Hyväksynnät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------