


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.480**

**Liitäntäkonsoli VESA 75/100**

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.480 - Liitöntäkonsoli VESA 75/100

Liteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100. Liitöntä Rittal-kannatinvarsijärjestelmiin CP 40 ja CP 60 sekä CP 120:een adapterilla kannatinvarsiliitöntään Ø 130 mm, neliskulmainen 120 x 65 mm.



## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6206.480
Rakenne	Liitöntä Rittalin kannatinjärjestelmiin
Tuotekuvaus	Liteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100.
Hyödyt	Nopea ja helppo asennus yhden henkilön voimin lukkoporausten ansiosta Enemmän tilaa asennukselle ja huollolle Kaapelinojaus mahdollista konsolin ala- tai ulkokautta Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelinojausta ja pääsyä liitäntöihin Integroidut kaapelien vedonpoistomahdollisuudet Kansi ja katoamattomat ruuvit
Materiaali	Painevalettu sinkki
Väri	Liitöntäkonsoli: RAL 7035 Peitelevy: RAL 7024
Toimitus	Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet Nippusiteet kaapelien vedonpoistoon
Rifid y/n	Joo
Ohje	Käytön mukaan valitaan kiinnitys, kytkin, kallistusadapteri tai adapteri.

## ominaisuudet

---

Kuormitettavuus	800 N
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,5 kg
Bruttopaino	2,775 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	CP liitäntäkonsoli, VESA 75/100 kiinnityksellä

## Hyväksynät

---

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------