

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Liitäntäkonsoli VESA 75/100

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Liitäntäkonsoli VESA 75/100

Liteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100. Liitäntä Rittal-kannatinvarsijärjestelmiin CP 40 ja CP 60 sekä CP 120:een adapterilla kannatinvarsiliitääntään Ø 130 mm, neliskulmainen 120 x 65 mm.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6206.480
Rakenne	Liitäntä Rittalin kannatinjärjestelmiin
Tuotekuvaus	Liteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100.
Hyödyt	Nopea ja helppo asennus yhden henkilön voimin lukkoporausten ansiosta Enemmän tilaa asennukselle ja huollolle Kaapelinojaus mahdollista konsolin ala- tai ulkokautta Irrrottava peitelevy helpottaa kaapelinojausta ja pääsyä liitäntöihin Integroidut kaapelien vedonpoistomahdollisuudet Kansi ja katoamattomat ruuvit
Materiaali	Painevalettu sinkki
Väri	Liitäntäkonsoli: RAL 7035 Peitelevy: RAL 7024
Toimitus	Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet Nippusiteet kaapelien vedonpoistoon
Rifid y/n	Joo
Ohje	Käytön mukaan valitaan kiinnitys, kytkin, kallistusadapteri tai adapteri.

ominaisuudet

Kuormitettavuus	800 N
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.5
Bruttopaino	2.775
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177693920
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------