

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.650

**Adapteri CP 60- ja CP 40 -
kannatinprofiiliin**

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.650 - Adapteri CP 60- ja CP 40 -kannatinprofiliin pylväsjalustalle ja kannatinjärjestelmälle

ominaisuudet

Tilausno	CP 6206.650
Tuotekuvaus	CP 60:n ja 48 mm:n pyöröputken rajapinta-alueelle.
Materiaali	Teräs
Väri	RAL 7035
Toimitus	Adapterit Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten Sis. Tiiviste
Asennusmahdollisuudet	Kiinnitettäväksi pylväsjalustaan ja kannatinjärjestelmään kannatinprofiililla CP 60
Pituus	300 mm
Rifid y/n	Joo
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,7 kg
Bruttopaino	1,811 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section