


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.700

Kannatinnivel CP 60

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.700 - Kannatinnivel CP 60 Lähtö vaakasuuntaan

Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

ominaisuudet

Tilausno	CP 6206.700
Tuotekuvaus	Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali	Peitelevy: Muovi Kannatinnivel: Alumiinivalu
Väri	Peitelevy: RAL 7024 Kannatinnivel: RAL 7035
Toimitus	Sis. Dichtungen Ruuvit kääntökulman rajoitukseen Säätöruuvit Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava	Joo
Rotation angle/swivel area	n. 330° Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja/pysäytinlevyjä kääntökulma voidaan rajoittaa.
Mitat	Leveys: 146 mm Korkeus: 158 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,86 kg
Bruttopaino	3,06 kg
Tullitariffinimike	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP kannatinnivel vaakasuuntaan, CP60

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus