


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870 Kääntönivel

Osavaltio: 2.4/2026 (Lähde: [Rittal](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Kääntönivel ulokkeella/ilman uloketta

Suoraan käännettävään kiinnitykseen koneisiin ja laitteisiin.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6206.870
Rakenne	Kääntönivel ilman uloketta
Tuotekuvaus	Suoraan käännettävään kiinnitykseen koneisiin ja laitteisiin.
Hyödyt	Integroitu kääntökulman rajoitus
Käyttöalueet	Kotelon asennus ala- tai yläpuolelle
Väri	RAL 7035
Asennusmahdollisuudet	Sopii kotelolle, jossa on kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm
Kuormitettavuus (staattinen)	700 N
Rotation angle/swivel area	n. 310° Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulma voidaan rajoittaa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,36 kg
Bruttopaino	1,46 kg
Tullitariffinimike	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	CP kääntöosa lukituksella

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------