

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6212.060**

**Kannatinprofiili, korkeussäädöllä**

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.060 - Kannatinprofili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta CP 60 -kannatinvarsijärjestelmään.



## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6212.060
Tuotekuvas	Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta mallin mukaan joko CP 60- tai CP 120 -kannatinvarsijärjestelmään.
Hyödyt	<p>Tukivarsi lukittuu jokaiseen asentoon</p> <p>Voidaan lisäksi kiinnittää kiristysvivulla</p> <p>Tarkka säätö kuorman mukaan kannatinprofiilin etupuolella olevalla säätöruuvilla</p> <p>Säätöruuvia voi käyttää irrottamatta osia</p> <p>Turvallisuutta suurella kaapeliammeella ja kääntökohtiin sijoitetulla kaapeliviennillä</p> <p>Irrotettava sivuseinä helpottaa kaapelien hallintaa</p> <p>Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.</p> <p>Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.</p> <p>Laaja painoalue 4–60 kg kolmella järjestelmällä. (Painoalue sisältää kalustetun kotelon ja pystysuoran kannatinprofiilin)</p>

# ominaisuudet

Tekniset tiedot	Kaapelikannake: 36 x 11 mm (L x K), maks. pistokeläpivienti: 41 x 17 mm (L x K) Tarjoaa 600 mm:n ( $\pm$ 300 mm) säätöalueen ansiosta paremman ergonomian
Käyttöalueet	Eripituisille käyttäjille Istuma- tai seisomatyöposteisiin
Materiaali	Nivelosat: Alumiinivalu Suojapalje: Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Ohje	Käytettäessä yhdessä korkeussuunnassa säädettävän kannatinprofiilin kanssa huomattava: Jos kokoonpanossa käytetään väliniveltä tulee korkeussäätövarsi sijoittaa kotelon puolelle.
Mitat	Pituus: 741 mm
Kuorma	4 kg...30 kg
Ohje tilausnumerosta	Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 41 x 17 mm Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,8 kg
Bruttopaino	11,8 kg
Tullitariffinimike	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg