

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta CP 60 -kannatinvarsijärjestelmään.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6212.065
Tuotekuvaus	Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta mallin mukaan joko CP 60- tai CP 120 -kannatinvarsijärjestelmään.
Hyödyt	<p>Tukivarsi lukittuu jokaiseen asentoon</p> <p>Tarkka säätö kuorman mukaan kannatinprofiilin etupuolella olevalla säätöruuvilla</p> <p>Säätöruuvia voi käyttää irrottamatta osia</p> <p>Turvallisuutta suurella kaapeliammeella ja kääntökohtiin sijoitetulla kaapeliviennillä</p> <p>Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelinohtausta</p> <p>Asennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.</p> <p>Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.</p> <p>Laaja painoalue 4–60 kg kolmella järjestelmällä. (Painoalue sisältää kalustetun kotelon ja pystysuoran kannatinprofiilin)</p>
Tekniset tiedot	<p>Kaapelikannake: 36 x 11 mm (L x K), maks. pistokeläpivienti: 41 x 17 mm (L x K)</p> <p>Tarjoaa 990 mm (± 495 mm) säätöalueen ansiosta paremman ergonomian</p>

ominaisuudet

Käyttöalueet	Eripituisille käyttäjille Istuma- tai seisomatyöpisteisiin
Materiaali	Nivelosat: Alumiinivalu Suojapalje: Muovi
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	1 100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Ohje	Käytettäessä yhdessä korkeussuunnassa säädettävän kannatinprofiilin kanssa huomattava: Jos kokoonpanossa käytetään väliniveltä tulee korkeussäätövarsi sijoittaa kotelon puolelle.
Mitat	Pituus: 1.100 mm
Kuorma	4 kg...15 kg
Ohje tilausnumerosta	Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 41 x 17 mm Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15,2 kg
Bruttopaino	16 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm