


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.120

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.120 - Kannatinprofili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta CP 120 -kannatinvarsijärjestelmään.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6212.120
Tuotekuvaus	Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 -kannatinvarren osiin ja kotelon puolelta mallin mukaan joko CP 60- tai CP 120 -kannatinvarsijärjestelmään.
Hyödyt	<ul style="list-style-type: none">Tukivarsi lukittuu jokaiseen asentoonVoidaan lisäksi kiinnittää kiristysvivullaTarkka säätö kuorman mukaan kannatinprofiilin etupuolella olevalla säätöruuvillaSäätöruuvia voi käyttää irrottamatta osiaTurvallisuutta suurella kaapeliammeella ja kääntökohtiin sijoitetulla kaapeliviennilläIrrotettava sivuseinä helpottaa kaapelien hallintaaAsennetun kotelon kallistuskulma on sama joka korkeudessa.Pistokkeelliset kaapelit, kuten DVI, VGA saadaan vietyä ongelmattomasti läpi.Laaja painoalue 4–60 kg kolmella järjestelmällä. (Painoalue sisältää kalustetun kotelon ja pystysuoran kannatinprofiilin)

ominaisuudet

Tekniset tiedot	Kaapelointikanava: 43 x 21 mm (L x K), suurin mahdollinen pistokeläpivienti: 59 x 17 mm (L x K) Tarjoaa 600 mm:n (\pm 300 mm) säätöalueen ansiosta paremman ergonomian
Käyttöalueet	Eripituisille käyttäjille Istuma- tai seisomatyöpisteisiin
Materiaali	Nivelosat: Alumiinivalu Suojalaje: Muovi
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
Ohje	Käytettäessä yhdessä korkeussuunnassa säädettävän kannatinprofiilin kanssa huomattava: Jos kokoonpanossa käytetään väliniveltä tulee korkeussäätövarsi sijoittaa kotelon puolelle.
Mitat	Pituus: 790 mm
Kuorma	10 kg...60 kg
Ohje tilausnumerosta	Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 17 x 59 mm Painoalue varustetulle kotelolle ja pystysuoralle kannatinprofiilille.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,76 kg
Bruttopaino	14,2 kg
Tullitariffinimike	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Tuotekuvaus	CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg