


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.540

## Liitântälevy

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.540 - Liitäntälevy vahvikelevyllä

Command-Panelin helppoon asentukseen kannattimeen/jalustaan.

## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausno       | CP 6212.540  |
| Rakenne        | Seuraaviin asennuksiin:<br>Comfort-Panel alk. etulevyn leveydestä 247 mm ja asennussyvyydestä 152 mm<br>Optipanel alk. etulevyn leveydestä 220 mm ja asennussyvyydestä 150 mm<br>Teräslevy alk. asennussyvyydestä 135 mm<br>Asennuskohteet:<br>Kiinnike CP 60/120 kannatinliitintään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320<br>kytkin CP 60/120/180 kannatinliitintään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300<br>Kulmakytkin 90° CP 60/120 kannatinliitintään Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380<br>Kallistusadapteri 10° CP 60/120 kannatinliitintään Ø 130 mm, CP 6206.400<br>Kallistusadapteri ±45° CP 60/120 kannatinliitintään Ø 130 mm, CP 6206.420 |
| Hyödyt         | Kotelon helppoon asentukseen kannatinvarteen/jalustaan.<br>Enemmän tilaa kaapelinohjaukseen  |
| Materiaali     | Liitäntälevy: Alumiinivalu<br>Vahvikelevy: teräslevy, 6 mm   |
| Väri           | RAL 7035   |
| Toimitus       | Vahvikelevy<br>Tiivisteet<br>Kiinnitystarvikkeet   |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl  |
| Nettopaino     | 1,3 kg   |
| Bruttopaino    | 1,604 kg   |

## ominaisuudet

---

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tullitariffinimike | 76169990                     |
| ETIM 9             | EC000882                     |
| ECLASS 8.0         | 27400556                     |
| Tuotekuvaus        | CP liitäntälevy System120/60 |

---

## Hyväksynät

---

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Selitykset | Valmistajan vakuutus |
|------------|----------------------|

---