

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6218.210**

**Kannatinprofiili CP 180**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.210 - Kannatinprofiili CP 180 avoin

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).

## ominaisuudet

Tilausnro	CP 6218.210
Tuotekuvaus	Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
Materiaali	Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili Peitelevy: Muovi
Väri	Kannatinprofiili: RAL 7035 Peitelevy: RAL 7024
Toimitus	Kannatinprofiili Klipsikansi
Pituus	2 000 mm
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 160 mm Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21,442 kg
Bruttopaino	22,571 kg
Tullitariffinimike	76042100
ETIM 9	EC000882

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Tuotekuvaus

CP kannatinprofili avoin Syst180 2000mm

## Hyväksynät

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus