

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6315.150

## AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6315.150 - AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitettä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto edestä, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausno       | AX 6315.150  |
| Rakenne        | Kannatinliitettä Ø 130 mm  |
| Materiaali     | Kotelo: teräslevy<br>Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste<br>Etulevy: Alumiini<br>Peitetulpat: Muovi                             |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi<br>Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi |
| General colour | RAL 7035   |
| Väri           | Kotelo ja ovi: RAL 7035<br>Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi<br>Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi<br>Peitetulpat: Värisävy RAL 7024 |

# ominaisuudet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Toimitus                    | Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntää varten, Ø 130 mm<br>Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla<br>Kahvalistat ja peitetulpat sivulla<br>Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä   |
| Mitat                       | Leveys: 300 mm<br>Korkeus: 300 mm<br>Syvyys: 210 mm   |
| Protection category NEMA    | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1<br>Tyyppi 12   |
| Rakenne                     | Huolto edestäpäin   |
| IK-koodi                    | IK08  |
| Ohje                        | Kannatinliitännän ja oven käteistyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa<br>Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.<br>Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A<br>Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A |
| Pohjamateriaali             | Teräslevy   |
| Ohje tilausnumerosta        | sopiva asennuslevy 5051.368 ja asennustarvikkeet 5051.300   |
| Pakkausyksikkö              | 1 kpl   |
| Nettopaino                  | 6,74 kg   |
| Bruttopaino                 | 7,02 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 30,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan           | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse   |
| Tullitariffinimike          | 94032080  |

## ominaisuudet

---

|             |   |
|-------------|---|
| ETIM 9      | EC002504  |
| ETIM 8      | EC002504  |
| ECLASS 8.0  | 27180505  |
| Tuotekuvaus | AX Operating housing with handle strips, WHD: 300x300x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front |

## Hyväksynät

---

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |