

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.250

AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.250 - AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto edestä, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.



ominaisuudet

Tilausno	AX 6315.250
Rakenne	Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntää varten, Ø 130 mm Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Rakenne	Huolto edestäpäin
IK-koodi	IK08
Ohje	Kannatinliitännän ja oven käтisyiden voi vaihtaa kääntämällä koteloa Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A
Pohjamateriaali	Teräslevy
Ohje tilausnumerosta	sopiva asennuslevy 5051.370 ja kuljetuspussi 5051.300
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,7 kg
Bruttopaino	8,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080

ominaisuudet

ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	AX Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK