

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.650

AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.650 - AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitettä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto edestä, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausno | AX 6315.650 |
| Rakenne | Kannatinliitettä Ø 130 mm |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024 |

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|---|
| Toimitus | Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntää varten, Ø 130 mm Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 210 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Rakenne | Huolto edestäpäin |
| IK-koodi | IK08 |
| Ohje | Kannatinliitännän ja oven käteistyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Ohje tilausnumerosta | sopiva asennuslevy 5051.378 ja kuljetuspussi 5051.300 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 17,037 kg |
| Bruttopaino | 17,934 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 78,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 9 | EC002504 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Tuotekuvaus | AX ohjauskotelo, 600x600x210 mm, teräslevy, alumiiniset kahvalistat, avautuminen edestä |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |