

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6320.600**

**Ohjaukotelo kahvalistoilla**

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.600 - Ohjauskotelo kahvalistoilla

Ohjauskotelo moderneilla teräspeltikahvalistoilla, kannatinvarsiliitettä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huoltopääsy joko edestä tai takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP 55



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | CP 6320.600  |
| Materiaali     | Kotelo ja ovi: Teräslevy<br>Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini<br>Etulevy: Alumiini<br>Peitetulpat: Muovi  |
| Pintakäsittely | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi<br>Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi   |
| Väri           | Kotelo ja ovi: RAL 7035<br>Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi<br>Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi<br>Peitetulpat: Värisävy RAL 7024   |
| Toimitus       | Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitettä varten, Ø 130 mm<br>Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla<br>Kahvalistat ja peitetulpat sivulla<br>Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä<br>Kiinteä asennuskulma TS-järjestelmäreilyksellä |
| Mitat          | Leveys: 600 mm<br>Korkeus: 600 mm<br>Syvyys: 210 mm  |

# ominaisuudet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55   |
| Rakenne                               | Huolto takaapäin  |
| Ohje                                  | Kannatinliitännän ja oven kätsyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa<br>Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.<br>Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: 27 mm:n lukkopesät, rakenne A, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne B |
| Pohjamateriaali                       | Alumiini  |
| Lukko                                 | Lukituksen rakenne: Salpalukko<br>Lukkojen määrä: 2<br>avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti  |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl   |
| Nettopaino                            | 17,608 kg   |
| Bruttopaino                           | 18,535 kg   |
| Tullitariffinimike                    | 94032080  |
| ECLASS 8.0                            | 27180505  |
| Tuotekuvaus                           | CP Ohjauskotelo 600x600x210 +kahvalista   |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Selitykset | Vaativustenmukaisuusvakuutus<br>Vaativustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|