

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 6320.650**

**AX-ohjauskotelo kahvalistoilla**

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.650 - AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.



## ominaisuudet

Tilausno	AX 6320.650
Rakenne	Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Etulevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024

# ominaisuudet

Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntää varten, Ø 130 mm Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Rakenne	Huolto takaapäin
IK-koodi	IK08
Ohje	Kannatinliitännän ja oven käteistyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	17,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	AX Operating housing with handle strips, WHD: 600x600x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the rear

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK