

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Ohjaukotelu maks. 24" TFT:lle

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Ohjauskotelo maks. 24" TFT:lle

Integroitu VESA 75/100 -kiinnitys. Luotettava suojaus yleisimmille pöytä-TFT:ille 24 tuumaan saakka formaateissa 16:9/16:10. Korkea kotelointiluokka IP 65.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6321.000
Rakenne	Laiteovi yksiruutuisella turvalasilla
Tuotekuvaus	Tavallisten pöytä-TFT:iden asennukseen 24" näyttöruudun halkaisijaan asti muodoissa 16:9/16:10
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi TFT-näytön pidike: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntää varten, Ø 130 mm Laiteikkuna TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100 Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Takana ovi, saranat oikealla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat	Leveys: 650 mm Korkeus: 450 mm Syvyys: 155 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Lukkojen määrä	1

ominaisuudet

Ohje	Kannatinliitännän ja oven kätsyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne B
Pohjamateriaali	Alumiini
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 1 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,468 kg
Bruttopaino	17,335 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP Ohjauskotelo pöydälle TFT 24" asti

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---