



AX 6321.050 - AX-ohjauskotelo maks. 24" TFT:lle

Ohjauskotelo pöytä-TFT:lle 24":an asti AX-rungolla, teräslevyä, VESA 75/100-asennuspisteet. Luotettava koteloointi kaupasta saataville pöytä-TFT:eille 24":an asti, koot 16:9/16:10. Korkea suojausluokka IP 65.



ominaisuudet

Tilausno	AX 6321.050
Tuotekuvaus	Tavallisten pöytä-TFT:iden asennukseen 24" näyttöruudun halkaisijaan asti muodoissa 16:9/16:10
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi TFT-näytön pidike: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
General colour	RAL 7035
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi Peitetulpat: Värisävy RAL 7024

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo ovella, aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitääntä varten, Ø 130 mm Laiteikkuna TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100 Kahvalistat ja peitetulpat sivulla Takana ovi, saranat oikealla Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä
Mitat	Leveys: 650 mm Korkeus: 450 mm Syvyys: 155 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyypit 12
Lukkojen määrä	2
IK-koodi	IK08
Ohje	Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä kotelo Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15,66 kg
Bruttopaino	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	AX Operating housing, for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, sheet steel, aluminium handle strips

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus