

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.543 Comfort-Panel

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.543 - Comfort-Panel

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys. Kotelointiluokka IP 65 IEC 60 529:n mukaan.



## ominaisuudet

Tilausno	CP 6372.543
Rakenne	Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Hyödyt	Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali	Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Kulmasuojat: Muovi
General colour	Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo: luonnonvärinen eloksointi Kulmakappaleet: RAL 7035 Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo, jossa aukko kannatinvarsiliitännälle 3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C. Sis. tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet etulevyjä varten Saranoitu takaseinä, saranointi kotelon pisimmällä sivulla

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 628,5 mm Korkeus: 508,5 mm Syvyys: 209 mm
Asennussyvyys	191 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Sopii etupaneelin leveydelle	520 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle	400 mm
Rakenne	Huolto takaapäin
Ohje	Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
Pohjamateriaali	Alumiini
Lukko	Lukituksen rakenne: Sirppimäinen sulkunokka Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,241 kg
Bruttopaino	19,296 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP Comfort-Panel etulevyille 520x400

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK