


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.040 - Optipanel

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Pienemmille paneeleille ja ohjausyksiköille. Erittäin ohut malli, ei juuri vaadi enempää tilaa kuin itse koteloitu laite.



ominaisuudet

Tilausno	CP 6380.040
Rakenne	Kannatinliitäntä kulmikas 120 x 65 mm
Hyödyt	Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali	Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Kulmasuojat: Muovi
General colour	Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo: luonnonvärinen eloksointi Kulmakappaleet: RAL 7035 Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo saranoidulla takaseinällä Sis. Dichtungen

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 526,6 mm Korkeus: 398,8 mm Syvyys: 110 mm
Asennussyvyys	100 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Sopii etupaneelin leveydelle	482,6 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle	354,8 mm
Rakenne	Huolto takaapäin
Ohje	Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa. 3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C. Takaseinän saranointi pisimmällä sivulla kotelopuoli
Pohjamateriaali	Alumiini
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,069 kg
Bruttopaino	6,388 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Tuotekuvaus	CP optipanel 482,6 x 354,8 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK