


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.050 Optipanel

Osavaltio: 5.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.050 - Optipanel

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Pienemmille paneeleille ja ohjausyksiköille. Erittäin ohut malli, ei juuri vaadi enempää tilaa kuin itse koteloitu laite.



ominaisuudet

Tilausnro	CP 6380.050
Rakenne	Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Hyödyt	Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali	Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Kulmasuojat: Muovi
General colour	Luonnonvärinen eloksointi
Väri	Kotelo: luonnonvärinen eloksointi Kulmakappaleet: RAL 7035 Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus	Kotelo saranoidulla takaseinällä Sis. Dichtungen
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65

ominaisuudet

Rakenne	Huolto takaapäin
Ohje	Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa. 3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C. Takaseinän saranointi pisimmällä sivulla kotelopuoli
Pohjamateriaali	Alumiini
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505