

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Upotettava näppäimistö 19" / 4 U

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Upotettava näppäimistö 19" / 4 U integroidulla Touchpad-hiirellä

Integroitu Touchpad tekee erillisen IP-luokitellun hiiren asennuksen tarpeettomaksi ja minimoi siten kaapelointityön.



ominaisuudet

Tilausnro	SM 6446.030
Tuotekuvaus	Integroitu Touchpad tekee erillisen IP-luokitellun hiiren asennuksen tarpeettomaksi ja minimoi siten kaapelointityön. Lyhytliikkeiset näppäimet on helppo erottaa reunojen avulla, käyttö vaatii vain vähän voimaa ja näppäinvaste on hyvä.
Hyödyt	Erillinen numeronäppäimistö nopeuttaa parametrien syöttämistä Suljettu ja pestävä ulkopinta Korkea mekaanisten ja kemiallisten rasitusten kestävyys, DIN 42 115 mukaan
Materiaali	Etulevy: Alumiini
Toimitus	USB-liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m Tiiviste Porausmalli Kiinnitystarvikkeet pinnoille
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 177 mm Syvyys: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

ominaisuudet

Liitännät	1 x USB
Number keys	105
Layout	saksa
Resolution capacitive touchpad	40 pikseliä/mm
Lifetime	3 milj. painallusta
Mitat	Kierre: M5 Kierrepituus: 20 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...90 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65 (etupuoli, umpinainen)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,44 kg
Bruttopaino	1,82 kg
Tullitariffinimike	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	SM upotettava näppäimistö 19"/4U saksa

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------