

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.020

TFT-näyttö

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.020 - TFT-näyttö

Asennusvaihtoehdot pintaan tai suoraan ohjauskoteloon.

ominaisuudet

Tilausnro	SM 6450.020
Rakenne	ilman kosketusnäyttöä
Tuotekuvaus	Asennusvaihtoehdot pintaan ja ohjauskoteloon.
Hyödyt	Erittäin laadukas teollisuusrakenne Helpompi asentaa integroidun etukehysten ansiosta Lisätuuletusta ei tarvita Erittäin vähäinen asennussyvyys (45 mm)
Materiaali	Etukehys: Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Tiiviste Kuusiokantamutterit (pinta-asennusta varten) VGA-kaapeli Kierteitetty pultti M5, taka-asennukseen Kosketusnäyttöversioissa lisäksi integroitu liitäntäkaapeli sekä ajuri CD-ROMilla. Heijastamattomalla suojalasilla.
Mitat	Leveys: 482,6 mm Korkeus: 354,8 mm
Liitännät	VGA (D-SUB HD 15-nap.) DVI-D
Käyttölämpötila-alue	0 °C...50 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...85 °C
Ohje tilausnumerosta	Muut rakenteet mahdollisia resistiivisenä kosketusnäyttönä sarjaita tai USB-liitännällä.
Näytön kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhde	1000 : 1

ominaisuudet

Diagonaali	17"
Käyttöaika	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Käyttöpainikkeet taustapuolella
Reading angle left/right	85 °
Näytön resoluutio	1280 x 1024 Pixel
Nimellisteho Pel	DC: 20 W
H-Sync. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
H-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Värien määrä	16,7
Resoluutio Controller	VGA SVGA XGA SXGA
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,897 kg
Bruttopaino	7,26 kg
Tullitariffinimike	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Tuotekuvaus	TFT-näyttö 17"

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus