

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.050 Teholähde

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.050 - Teholähde TFT-näytölle

Varustettu IEC320-kylmälaiteliittimellä ja kaapelilla (1,5 m) TFT-näytön liittämistä varten.

ominaisuudet

Tilausno	SM 6450.050
Materiaali	Kotelo: Muovi
Toimitus	Verkko-osa IEC 60 230, kylmälaitepistoke C14 integroitu kaapeli (1,5 m) TFT-näyttöön liittämiseksi
Mitat	Leveys: 112 mm Korkeus: 31 mm Syvyys: 47 mm
Sisäänmenojännite	100 - 240 V
Lähtöjännite	12 V DC
Käyttölämpötila-alue	10 °C...40 °C
Varastointilämpötila-alue	-10 °C...80 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,254 kg
Bruttopaino	0,294 kg
Tullitariffinimike	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Tuotekuvaus	SM-virtalähde, TFT-monitorille, Tulojännite: 100-240 V, Lähtö: 12 V, L: 1,5 m